

KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 800 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0.5, スプリットコア式変流器
注文番号	2753210000
種別	KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896695
数量	1 items
メーカー	MBS AG

KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	69 mm	奥行き (インチ)	2.7165 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.7795 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.6378 inch
正味重量	540 g		

温度

保管温度 動作温度 -5 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

ケーブル長 2.5 m 保護度合い IP20

通電導体の寸法

導体種別 絶縁導線のみ 丸型コネクタ 42.00 mm
設置場所 屋内使用

電気属性

公差等級 0,5 二次電流 0...1 A
ロード 2.5 VA 一次電流 800 A

絶縁協調

公差等級 0,5

分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

