

KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ、図に類似



後付け用変流器

- ：特長
- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
 - 主要導体のカット不要
 - 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 800 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0.5, スプリットコア式変流器
注文番号	2753210000
種別	KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896695
数量	1 items
メーカー	MBS AG

KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	69 mm	奥行き (インチ)	2.7165 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.7795 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.6378 inch
正味重量	540 g		

温度

保管温度	動作温度	-5 °C...50 °C
------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
-------	-------	-------	------

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	42.00 mm
設置場所	屋内使用		

電気属性

公差等級	0.5	二次電流	0...1 A
ロード	2.5 VA	一次電流	800 A

絶縁協調

公差等級	0.5
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

