

KCMA-42-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ、図に類似



後付け用変流器

: 特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器 |
| 注文番号 | 2753250000 |
| 種別 | KCMA-42-500-5A-5VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896671 |
| 数量 | 1 items |
| メーカー | MBS AG |

KCMA-42-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 69 mm | 奥行き (インチ) | 2.7165 inch |
| 高さ | 96 mm | 高さ (インチ) | 3.7795 inch |
| 幅 | 67 mm | 幅 (インチ) | 2.6378 inch |
| 正味重量 | 187 g | | |

温度

| | | |
|------|------|---------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -5 °C...50 °C |
|------|------|---------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術プロパティ

| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| ケーブル長 | 0.5 m | 保護度合い | IP20 |
|-------|-------|-------|------|

通電導体の寸法

| | | | |
|------|--------|--------|----------|
| 導体種別 | 絶縁導線のみ | 丸型コネクタ | 42.00 mm |
| 設置場所 | 屋内使用 | | |

電気属性

| | | | |
|------|------|------|---------|
| 公差等級 | 1 | 二次電流 | 0...5 A |
| ロード | 5 VA | 一次電流 | 500 A |

絶縁協調

| | |
|------|---|
| 公差等級 | 1 |
|------|---|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA-42-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

