

## KCMA-42-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2753250000</a>
種別	KCMA-42-500-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896671
数量	1 items
メーカー	MBS AG

## KCMA-42-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	69 mm	奥行き (インチ)	2.7165 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.7795 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.6378 inch
正味重量	187 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -5 °C...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

ケーブル長 0.5 m 保護度合い IP20

## 通電導体の寸法

導体種別 絶縁導線のみ 丸型コネクタ 42.00 mm  
設置場所 屋内使用

## 電気属性

公差等級 1 二次電流 0...5 A  
ロード 5 VA 一次電流 500 A

## 絶縁協調

公差等級 1

## 分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

