

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



後付け用変流器

: 特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0.5, スプリットコア式変流器
注文番号	2753380000
種別	KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896572
数量	1 items
メーカー	MBS AG

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	58 mm	奥行き (インチ)	2.2835 inch
高さ	158 mm	高さ (インチ)	6.2205 inch
幅	125 mm	幅 (インチ)	4.9212 inch
正味重量	955 g		

温度

保管温度	動作温度	-5 °C...40 °C
------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
公称周波数	50 Hz		

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	55.00 mm
レール	50 x 80 mm	設置場所	屋内使用

電気属性

公差等級	0.5	二次電流	0...5 A
ロード	2.5 VA	一次電流	500 A

絶縁協調

標準	IEC 61869-2: 2012	公差等級	0.5
----	-------------------	------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面