

## KCMA-8-1000-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 一次電流: 1000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0.5, スプリットコア式変流器 |
| 注文番号       | <a href="#">2753430000</a>                                    |
| 種別         | KCMA-8-1000-5A-5VA-0.5  |
| GTIN (EAN) | 4050118896565   |
| 数量         | 1 items   |
| メーカー       | MBS AG  |

## KCMA-8-1000-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 58 mm  | 奥行き (インチ) | 2.2835 inch |
| 高さ   | 198 mm | 高さ (インチ)  | 7.7953 inch |
| 幅    | 155 mm | 幅 (インチ)   | 6.1024 inch |
| 正味重量 | 1300 g |           |             |

## 温度

保管温度 動作温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

|       |       |               |           |
|-------|-------|---------------|-----------|
| ケーブル長 | 0.5 m | 保護度合い         | IP20      |
| 絶縁クラス | E     | 定格熱持続電流 Iサーマル | 1.2 x I定格 |
| 公称周波数 | 50 Hz |               |           |

## 通電導体の寸法

|      |             |        |          |
|------|-------------|--------|----------|
| 導体種別 | 絶縁導線のみ      | 丸型コネクタ | 80.00 mm |
| レール  | 80 x 120 mm | 設置場所   | 屋内使用     |

## 電気属性

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| 公差等級 | 0,5  | 二次電流 | 0...5 A |
| ロード  | 5 VA | 一次電流 | 1000 A  |

## 絶縁協調

|    |                                      |      |     |
|----|--------------------------------------|------|-----|
| 標準 | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | 公差等級 | 0,5 |
|----|--------------------------------------|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

KCMA-8-1000-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

