

LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



完全封入の WCU 501 および WCU 650 ロジックモジュールを使用すると、過度の環境条件下でも、プロセスモニタリング、制御、および調整が行えます。この点で、WCU シリーズは最適な寸法、性能、堅固性、使いやすさを提供します。グラフィックと直感的な Micon-L プログラミング環境により、アナログ入力およびデジタル入力の柔軟な切り替えやデジタル出力も可能になります。お客様の要求に応じて、ソフトウェアおよびハードウェアの両方の範囲を拡張できます。.

一般注文データ

バージョン	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
注文番号	2753440000
種別	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467
数量	1 items

LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	93 mm	高さ (インチ)	3.6614 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.7716 inch
正味重量	129 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-40 °C...60 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10

システムデータ

インターフェース	TTL 232
----------	---------

一般データ

振動耐性	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 100 Hz	取り付けレール	TS 35
------	--	---------	-------

接続データ

接続方式	プラグインスプリング式 ターミナル(0.25 ~ 1.5 mm ²)
------	--

電源装置

極性違い防止	はい (外部ヒューズと組み 合わせ)
--------	-----------------------

分類

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 9.0	27-24-22-16
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-24-22-16
ECLASS 11.0	27-24-22-16	ECLASS 12.0	27-24-22-16
ECLASS 13.0	27-24-22-16	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

