

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 1200 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0.5, スプリットコア式変流器
注文番号	2753450000
種別	KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896633
数量	1 items
メーカー	MBS AG

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	58 mm	奥行き (インチ)	2.2835 inch
高さ	198 mm	高さ (インチ)	7.7953 inch
幅	155 mm	幅 (インチ)	6.1024 inch
正味重量	1362 g		

温度

保管温度 動作温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

ケーブル長 0.5 m 保護度合い IP20
公称周波数 50 Hz

通電導体の寸法

導体種別 絶縁導線のみ 丸型コネクタ 80.00 mm
レール 80 x 120 mm 設置場所 屋内使用

電気属性

公差等級 0,5 二次電流 0...5 A
ロード 5 VA 一次電流 1200 A

絶縁協調

標準 IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 公差等級 0,5

分類

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

