

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ワイドミュラーは、センサーチュエータケーブルを幅広く総合的に提供します。さまざまなサイズと長さのセンサーケーブルに加えて、バスケーブルとバルブケーブルの両方も提供します。特定の製品またはご希望の長さの製品が見つからない場合は、お問い合わせください。

一般注文データ

バージョン	母線, 極数: 2, 100 m, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PVC, ハロゲン: いいえ
注文番号	2764910000
種別	SAIH-PB-2X0.34-PVC-100
GTIN (EAN)	4064675031154
数量	1 items
パッケージ	プラスチックリールで

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量 60 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	100 m	シースカラー	スミレ色
耐油性	Yes	ケーブルキャリアに最適	いいえ
コア断面積	0.34 mm ²	配線数	2
シールド仕様	はい	ハロゲン	いいえ
絶縁	TPM, PVC	曲げ半径、最小、移動	9 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	18 x ケーブル直径	シース材料	PVC
溶接火花耐久性	いいえ	カラーコーディング	赤色, 緑色
歪み耐性	0 °/m	温度範囲、固定	-20...70 °C
溶接スパーク耐久性	いいえ	温度範囲、移動	-5...60 °C
極数	2	外径	7.8 mm ± 0.2 mm

ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	Yes	色	赤色, 緑色
ハロゲン	いいえ	歪み耐性	0 °/m

ケーブルの電気プロパティ

カテゴリー その他

ケーブル構造

シースカラー	スミレ色	配線数	2
絶縁	TPM, PVC	シース素材	PVC
カラーコーディング	赤色, 緑色		

分類

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		