

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ワイドミュラーは、個別調整に最適なバスラインを供給できます。全てのバスケーブルは、ケーブルキャリアの移動に適しており、メートル単位で入手できます。配線のカラーコーディングは、機械工学規格に準じて対応します。M12 分電器の接続フードは、常に同数の端子を持つので、1 種類のケーブルしか必要ありません。

メートル単位で供給のバスケーブルの利点:

- 特殊な長さのバスケーブル
- 無駄のないケーブル
- 異なるケーブル長に対するストレージスペースが不要
- ・また、特定の長さでも使用可能です。

一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, 極数: 21, 100 m, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<u>2764970000</u>
種別	SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031192
数量	1 items
パッケージ	合板リールで

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

(長器

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 168.8 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

100 m
黒色
Yes
はい
21
いいえ
いいえ
TPM
5 m/s ²
10 x ケーブル直径
5 x ケーブル直径
2 Mio
5 x 0.75 mm ² + 16 x 0.34 mm ²
200 m/s
PUR
21198 (80 °C / 300 V)
10493 (80 °C / 300 V)
いいえ
茶色, 青色, 赤色, 黒色, 緑色/黄色, 白色, 緑色, 黄色, グレー, ピンク, バイオレット, グレー/ピンク, 赤色/青色, 白色/緑色, 茶色/緑色, 白色/黄色, 黄色/茶色, 白色/グレー, グレー/茶色
0 °/m
-5080 °C
いいえ
-2580 °C
21
$9.5 \text{ mm} \pm 0.3 \text{ mm}$
導体断面積 5 x 0.75 mm ²
カラーコーディング
導体断面積 16 x 0.34 mm ²
カラーコーディング

分類

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面



5 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外寸が 26.2 ± 0.3 mm の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは $2\sim2.5$ Nnです。

一般注文データ

種別 SCREWTY M23 バージョン

注文番号 <u>1981560000</u>

GTIN (EAN) 4032248677702

数量 1 ST

(ーション

Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別 1/4" HANDGRIFF パージョン 注文番号 4294820000 Bolting tool GTIN (EAN) 4032248478279

数量 1 ST

作成日 01.11.2025 03:57:33 MEZ

カタログステータス/図面