IE-PI-RJ45-TH-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

バージョン	RJ45用プラグインコネクタ, プラグインサート RJ45、圧着, PROFINET
注文番号	<u>2768720000</u>
種別	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

IE-PI-RJ45-TH-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
DOLLC	冷春		
ROHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	3.4 g		
温度			
保管温度		動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		2011 / 100/2	
環境製品コンプライアンス			,
RoHS 対応状況	準拠		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ			
接続 1	Crimp	接続 2	RJ45
項目説明	プラグインサートRJ45、 圧着		PROFINET
色	その他	絶縁物断面、最小	1.3 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接触表面	ニッケル下地金メッキ		0.570.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 23AWG 22	接続直径、細線仕様	0.570.64 mm
導体接続断面、柔軟性(AWG)	AWG 23AWG 22	シース直径、最大	7.5 mm
シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ	保護度合い	IP67
プラギング回数	750		
一般基準			
_ +	JEO 00000 7	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
コネクタ規格	IEC 60603-7	通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863
IP 保護等級	IEC 60529		
電気プロパティ			
接点抵抗	≤ 10 mΩ		≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点/接点	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合
重要なメモ	2 1000 V AC/ DC	10071001	ILLE 002.3allC.超日
里女のグモ			
製品情報	プラグインコネクタ ver.1 /	′ 4 / 5 / 14 および HDC 対応 RJ45 イ	ンサート
分類			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
LOD-100 1 1.0			
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90

作成日 06.11.2025 02:29:40 MEZ

カタログステータス / 図面 2