

## IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

バージョン	RJ45用プラグインコネクタ, プラグインサート RJ45、圧着, PROFINET
注文番号	<a href="#">2768720000</a>
種別	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
数量	10 items

## IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

正味重量	3.4 g
------	-------

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1	Crimp	接続 2	RJ45
項目説明	プラグインサート RJ45、 圧着	配線	PROFINET
色	その他	絶縁物断面、最小	1.3 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.57...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、 (AWG)	AWG 23...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.57...0.64 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 23...AWG 22	シース直径、最大	7.5 mm
シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ	保護度合い	IP67
プラギング回数	750		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7	通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863
IP 保護等級	IEC 60529		

## 電気プロパティ

接点抵抗	≤ 10 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合

## 重要なメモ

製品情報	プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 および HDC 対応 RJ45 インサート
------	--

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		