



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

バージョン	RJ45用プラグインコネクタ, プラグインサート RJ45、圧着, PROFINET
注文番号	2768720000
種別	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
数量	10 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 3.4 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	Crimp	接続 2	RJ45
項目説明	プラグインサートRJ45、 圧着	配線	PROFINET
色	その他	絶縁物断面、最小	1.3 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.57...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 23...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.57...0.64 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 23...AWG 22	シース直径、最大	7.5 mm
シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750		

一般基準

コネクタ規格 IEC 60603-7 通信アクセサリ対応 UL 規格 UL 1863
IP 保護等級 IEC 60529

電気プロパティ

接点抵抗 $\leq 10 \text{ m}\Omega$ 耐電圧、接点 / シールド $\geq 1500 \text{ V AC/DC}$
耐電圧、接点 / 接点 $\geq 1000 \text{ V AC/DC}$ PoE / PoE+ IEEE 802.3afに適合

重要なメモ

製品情報 プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 および HDC 対応 RJ45 インサート

分類

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90