

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	RJ45圧着プラグ, バリエント14金属, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	<a href="#">2768740000</a>
種別	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
数量	10 items

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

正味重量

63.99 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 一般データ

接続 1

RJ45

接続 2

Crimp

項目説明

バリエーション 14金属

配線

PROFINET

色

その他

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

絶縁物断面、最小

1.3 mm

絶縁物断面、最大

1.6 mm

カテゴリー

Cat.5 (ISO/IEC 11801)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

接続直径、固定式

0.57...0.64 mm

導体接続断面積、固定式、(AWG)

AWG 23...AWG 22

接続直径、細線仕様

0.57...0.64 mm

導体接続断面、柔軟性 (AWG)

AWG 23...AWG 22

シース直径、最小

5.5 mm

シース直径、最大

7.5 mm

シールド

360°、オールラウンドエ  
ンクロージャ

保護度合い

IP67

プラグイン回数

750

## 一般基準

コネクタ規格

IEC 60603-7, IEC  
61076-3-117 Var. 14

証明書番号 (cULus)

E316369

## 電気プロパティ

接点抵抗

≤ 10 mΩ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

PoE / PoE+

IEEE 802.3afに適合

## 分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0


27-44-03-90

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン	
注文番号	<a href="#">1058280000</a>	プラグハウジング保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248799374		
数量	10 ST		

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン	
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		

## RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-TH-P	バージョン
注文番号	<a href="#">2768720000</a>	RJ45用プラグインコネクタ, プラグインサートRJ45、圧着, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
数量	10 ST	

## ... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および  
DEC 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

## 一般注文データ

種別	IE-CWZ-RJ45-TH-P	バージョン
注文番号	<a href="#">2614210000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118621631	
数量	1 ST	