

URS CA 100 DUO 4-6MM<sup>2</sup>

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

注文番号	2769020000
種別	<a href="#">URS CA 100 DUO 4-6MM<sup>2</sup></a>
GTIN (EAN)	4064675026303
数量	1 items

URS CA 100 DUO 4-6MM<sup>2</sup>

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1000 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

フェルール断面積、最大. 6 mm<sup>2</sup> フェルール断面積、最小. 4 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		