

URS CA 100 DUO 4-6MM<sup>2</sup>

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクランプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクランプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 注文番号       | 2769020000                                       |
| 種別         | <a href="#">URS CA 100 DUO 4-6MM<sup>2</sup></a> |
| GTIN (EAN) | 4064675026303                                    |
| 数量         | 1 items                                          |

URS CA 100 DUO 4-6MM<sup>2</sup>

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1000 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

フェルール断面積、最大. 6 mm<sup>2</sup> フェルール断面積、最小. 4 mm<sup>2</sup>

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |