


## CH20M6 BC 4P-4P AGY 1 1293807

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## ディスク分野での電子機器の世界

幅わずか6.1 mmであり、電子機器開発者の専門知識が、小型用途の世界を生み出しています。PCB用に特別に開発されたこのモジュラーハウジングのコンセプトは、小型電子コンポーネントやPCB端子の用途に最適な条件を実現しています。

PCB上の6800 mm<sup>2</sup>の広々とした正味面積により、最大限の設計形状の自由度が得られ、リフロー対応THR回路基板用端子台の省スペース仕様の形状で最適な組み立てが可能になります。エラーのない組み立てとはんだ付け工程は、最適化されたフレーム形状と支持形状によりサポートされています。さらに、標識化、色の選択、可変印刷可能旋回カバーなどのカスタマイズ可能な形状オプションにより、柔軟に対応できます。リフロー対応の接続素子と機械対応のパッケージにより、処理の最大効率が保証され、時間の節約と正確な設置が可能となります。

## 一般注文データ

バージョン	フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M アゲートグレー, ハウジングサイドパネル, 幅: 5.3 mm
注文番号	<a href="#">2771210000</a>
種別	CH20M6 BC 4P-4P AGY 1 1293807
GTIN (EAN)	4064675031949
数量	50 items

## CH20M6 BC 4P-4P AGY 1 1293807

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	106.5 mm	奥行き (インチ)	4.1929 inch
高さ	107 mm	高さ (インチ)	4.2126 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.2087 inch
正味重量	2.1 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PBT
絶縁材グループ	II	表面仕上	未処理
基本材質	プラスチック	比較追跡指数 (CTI)	400 ≤ CTI <600

## 一般データ

色 アゲートグレー 保護度合い IP20がインストール済み  
カラーチャート (類似) RAL 7038 封止オプション いいえ

## 個別化オプション


お客様固有のカットアウトが可能 はい お客様固有のラベル付けが可能 はい  
顧客固有の注文プロセス ダウンロードのガイドラインを参照してください 交互の色 要望により特注対応あり

## 分類


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

図面

製品イメージ




製品イメージ



製品イメージ



寸法図



スナップインフットの領域で、基本要素はカットアウトされていません

