


## CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



モジュラーCH20Mハウジングの基本的な要素は、プロジェクトにとって優れた選択となる多くの利点を生み出しています。バスおよびFE接点用の特別なカットアウトを備えており、特に柔軟性と適応性に優れています。

もう1つの長所とは、ハウジング上のレーザー印刷のオプションであり、これにより、高精度で個々設計オプションが確保されます。お客様のご希望に合わせてハウジング全体を設計できるように、色も幅広くご用意しています。

CH20Mハウジングは標準取り付けレールにも適しているため、既存のシステムへの設置と統合が容易になります。

## 一般注文データ

バージョン	モジュラーハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M 赤色, ハウジングベース, バス接点対応ディントフト範囲の凹み, 幅: 6.1 mm
注文番号	<a href="#">2771410000</a>
種別	CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515
GTIN (EAN)	4064675032144
数量	50 items

## CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	114.3 mm	奥行き (インチ)	4.5 inch
高さ	110.7 mm	高さ (インチ)	4.3583 inch
幅	6.1 mm	幅 (インチ)	0.2402 inch
正味重量	2.3 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PBT
絶縁材グループ	II	表面仕上	未処理
基本材質	プラスチック	比較追跡指数 (CTI)	400 ≤ CTI <600

## 一般データ

色	赤色	保護度合い	IP20がインストール済み
取り付けレール	TS 35	カラーチャート (類似)	RAL 3020
封止オプション	いいえ		

## アセンブリのプロパティ

PCB の数、最大	1	接続レベル数、最大	8
極数、最大	8	PCB上のコンポーネントの高さ、最大	3.5 mm
PCB組み立ての種類	一方的な		

## 機械テスト

規格に従って	DIN EN 61373:1999 (衝撃および振動)		
テスト条件	PCBの重量を50g増やす、エンドプラケット付きWEW 35/1 (1059000000)、一列に並んで設置された4つのハウジング		
証明軸	X, Y, Z		
ショック試験	一般的なテストアドバイス	すべての機械的試験は、試験的な設定で、または規制に従ってテストされました。指定された結果は、承認に関連するテストを置き換えるものではありません。これらは価値指向にすぎません。	
	テストカテゴリ	1	
	軸当たりの衝撃数	正と負の方向に3つ	
	ショック持続時間	30 ms	
	加速度 (水平)	50.00 m/s <sup>2</sup>	
	加速度 (垂直)	50.00 m/s <sup>2</sup>	
	長手方向の加速	50.00 m/s <sup>2</sup>	
振動試験	テストカテゴリ	1B	
	テスト期間	一車軸につき5時間	
	有効加速	7.9 m/s <sup>2</sup>	

## CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## コンポーネントプロパティ

クリップオンフット領域の遮断 バス接点, 接点は含まれて いません ! 接続レベル数、最大

8

## デザインイン要件

PCB 形状の公差 0.1 mm 回路基板厚 0.8 mm  
回路基板の厚さの公差 0.1 mm

## 個別化オプション

お客様固有のカットアウトが可能 はい お客様固有のラベル付けが可能 はい  
顧客固有の注文プロセス ダウンロードのガイドラインを参照してください 交互の色 要望により特注対応あり





## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****製品イメージ****製品イメージ****製品の利点****寸法図**

BUS カットアウトを含む基本要素

## CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## CH20M6 C - フリップカバー



CH20Mハウジングのフリップカバーでは、お客様の用途をサポートする実用的機能をご用意しています。密封できるため、コンテンツの安全と保護がさらに強化されます。また、重要な情報やロゴを明確に表示するために、パッド印刷を使用してカバー上で印刷するオプションもあります。

さらに、マーカーを使用して、具体的な手順やマーキングをカバーに直接適用できます。

## 一般注文データ

種別	CH20M6 C BK 1819	バージョン
注文番号	<a href="#">2418620000</a>	モジューラーハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M
GTIN (EAN)	4032248899142	黒色, 透明, カバーを反転, 幅: 6.1 mm
数量	50 ST	
種別	CH20M6 C TP 8089	バージョン
注文番号	<a href="#">1073410000</a>	モジューラーハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M
GTIN (EAN)	4032248831203	透明, カバーを反転, 幅: 6.1 mm
数量	50 ST	

## SR-SMD - バス接点ブロック CH20M6



モジュラーエレクトロニクスハウジングシステムの統合レールバス

モジューラーアプリケーションで供給、接続、分配を行う場合、レールバスは複雑な個別配線プロセスを細線仕様で中断のない、広範なシステムソリューションに置き換えることができます。

システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。SMD バス接点ブロックは、リフローはんだ付けが可能なため、コンポーネント組み立て時に完全自動で処理することができます。耐久性を有する金メッキ接触表面は、あらゆるハウジングの幅に対応し、永続的で信頼性の高い接続を保証します。

- 無制限の拡張性：統合接続ソリューションは、6 mm スライスから 67 mm 大容量ハウジングまで、すべてのシステムの幅を対象とします。
- 取り付け時のメンテナンスが簡単：既存のモジュールループ内でも、モジュールを簡単に交換でき、-隣接するモジュールに影響を与えることはありません。
- 汎用統合：非絶縁システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。
- 最大稼働率：5 点の完全な垂鉛メッキおよび部分的に金メッキされたツイン円弧接点を使用して、レールバスへの常時接続を確立します。THR はんだフランジは、回路基板への接続安定性を確保します。

## 一般注文データ

種別	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1155840000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M6用バス接点ブロック,
GTIN (EAN)	4032248942534	THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, 金メッキ, 黒色
数量	78 ST	

**CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

種別	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1155850000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M6用バス接点ブロック,
GTIN (EAN)	4032248942374	THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, 金メッキ, 黒色
数量	300 ST	

## CH20M6 BP 4P-4P BUS RD LF 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

## CH20M6 BC BUS - バスコネクタ処理を含むハウジングサイドパネル



ディスク分野での電子機器の世界  
幅わずか6.1 mmであり、電子機器開発者の専門知識が、  
小型用途の世界を生み出しています。PCB用に特別に開発  
されたこのモジュラーハウジングのコンセプトは、小型  
電子コンポーネントやPCB端子の用途に最適な条件を実現  
しています。

PCB上の6800 mm<sup>2</sup>の広々とした正味面積により、最大限  
の設計形状の自由度が得られ、リフロー対応THR回路基板  
用端子台の省スペース仕様の形状で最適な組み立てが可  
能になります。エラーのない組み立てとはんだ付け工程  
は、最適化されたフレーム形状と支持形状によりサポー  
トされています。さらに、標識化、色の選択、可変印刷  
可能旋回カバーなどのカスタマイズ可能な形状オプション  
により、柔軟に対応できます。リフロー対応の接続素  
子と機械対応のパッケージにより、処理の最大効率が保  
証され、時間の節約と正確な設置が可能となります。

## 一般注文データ

種別	CH20M6 BC 4P-4P BUS AGY...	バージョン
注文番号	<a href="#">2771220000</a>	フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズ
GTIN (EAN)	4064675031956	CH20M アゲートグレー, ハウジングサイドパネル, バス接点対応ディ
数量	50 ST	テントフット範囲の凹み, 幅: 5.2 mm
種別	CH20M6 BC 4P-4P BUS BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2771130000</a>	フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズ
GTIN (EAN)	4064675031864	CH20M 黒色, ハウジングサイドパネル, バス接点対応ディテントフッ
数量	50 ST	ト範囲の凹み, 幅: 5.3 mm
種別	CH20M6 BC 4P-4P BUS GY ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2771140000</a>	フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズ
GTIN (EAN)	4064675031871	CH20M ベブルグレー, ハウジングサイドパネル, バス接点対応ディテ
数量	50 ST	ントフット範囲の凹み, 幅: 5.3 mm
種別	CH20M6 BC 4P-4P BUS RD ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2771150000</a>	フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズ
GTIN (EAN)	4064675031888	CH20M 赤色, ハウジングサイドパネル, バス接点対応ディテントフッ
数量	50 ST	ト範囲の凹み, 幅: 5.3 mm
種別	CH20M6 BC 4P-4P BUS TGY...	バージョン
注文番号	<a href="#">2771170000</a>	フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズ
GTIN (EAN)	4064675031901	CH20M トラフィックグレー(RAL), ハウジングサイドパネル, バス接点 対応ディテントフット範囲の凹み, 幅: 5.3 mm
数量	50 ST	