



#### 柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

#### 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 電源モジュール, 690 V, 40 A, 極数: 3, アクチュエータ付プッシュイン, オス型, 必要なプラグイン<br>スロット: 1 |
| 注文番号       | <a href="#">2772780000</a>  |
| 種別         | HDC MHX 3 MP  |
| GTIN (EAN) | 4064675036210   |
| 数量         | 1 items   |

## HDC MHX 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E310075

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 34 mm    | 奥行き (インチ) | 1.3386 inch |
| 高さ   | 40.75 mm | 高さ (インチ)  | 1.6043 inch |
| 幅    | 14.5 mm  | 幅 (インチ)   | 0.5709 inch |
| 正味重量 | 26 g     |           |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                          |                    |                     |          |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 極数                       | 3                  | UL 94 可燃性等級         | V-0      |
| 絶縁抵抗                     | 10 <sup>12</sup> Ω | プラグング回数             | ≥ 500    |
| 種別                       | オス型                | サージ電圧カテゴリー          | III      |
| 汚染度                      | 3                  | 基本材質                | ポリカーボネート |
| シリーズ                     | ModuPlug           | 定格電圧 (DIN EN 61984) | 690 V    |
| 定格インパルス電圧 (DIN EN 61984) | 8 kV               | 定格電流 (DIN EN 61984) | 40 A     |
| 必要なプラグインスロット             | 1                  |                     |          |

## PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる  
ネジ接続

## バージョン

|             |                   |         |                     |
|-------------|-------------------|---------|---------------------|
| 被覆剥き長さ、定格接続 | 12 mm             | 接続方式    | アクチュエータ付プッシュ<br>イン  |
| 導体断面、最大     | 6 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小 | 2.5 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 |             |             |

**HDC MHX 3 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

図面

www.weidmueller.com

