



CH-SMC-00.80-CG90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線またはYアセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミラーは、このFNNおよびDIN-VDE 0603標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

バージョン	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
注文番号	2775910080
種別	CH-SMC-00.80-CG90
GTIN (EAN)	4064675329732
数量	10 items

CH-SMC-00.80-CG90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	93 g
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	0.8 m	配線種別	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
シーズカラー	グレー	コア断面積	1.5 mm ²
配線数	2	シールド仕様	いいえ
ハロゲン	いいえ	絶縁	PP
温度範囲、転移、最大	90 °C	温度範囲、転移、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	90 °C	温度範囲、定置、最小	-40 °C
ケーブル素材	PUR/TPE	曲げ半径、最小、移動	15 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	10 x ケーブル直径	外径	6.4 mm ± 0.25 mm

一般的な技術データ

極数	2	定格インパルス耐電圧	6 kV
公称電圧	600 V	公称電流	18.5 A
保護度合い	IP20		

技術仕様コネクタ

コネクタ	極数	2
	極数	2
	種別	メス型




分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		





CH-SMC-00.80-CG90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

MIN. FRONT PLATE CUT-OUT
FOR USE WITH SLA BB12R



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT