

FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



gPV 円筒型ヒューズカートリッジは、最大電圧 1,500 DC までの太陽光発電モジュールの保護 (フィールド保護) を小型かつ安全で経済的に実現するために設計されています。これらは、過負荷と短絡の両方に対する保護を提供します (IEC60269-6 および UL248-19 規格準拠 GPV クラス)。内部圧力と熱衝撃に優れたセラミック製チューブで製造され、狭いスペースでも高いスイッチング容量を発揮します。接点は銀メッキ加工銅と純銀の可溶性元素で構成され、経年劣化を防ぎ、電気的特性を不变に保ちます。それらのサイズは 10 x 38 mm、10 x 85 mm、22 x 58 mm がご利用いただけます。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電、カートリッジヒューズ、1000 V, 10x38, gPV, 5 A
注文番号	2783200000
種別	FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV
GTIN (EAN)	4064675059929
数量	10 items

FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
直径	10.3 mm	正味重量	1 g

温度

保管温度 -40°C ... 90°C 動作温度範囲 -40...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ヒューズカートリッジ

ヒューズリンク規格	gPV (EN 60269-6), IEC 60269-1	電流	5 A
定格 DC 電圧	1000 V	定格遮断性能	30 kA
接点の材質	銀メッキの	最大電力損失	1.65 W

分類


ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



グラフ



FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヒューズ搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

一般注文データ

種別	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S...	バージョン
注文番号	2683050000	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護 I / II, 断路器、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118699869	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S...	バージョン
注文番号	2683090000	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護 I / II, 断路器、WM4C
GTIN (EAN)	4050118699906	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I3S0F3V200TXPX10	バージョン
注文番号	2683250000	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、断路器、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118700183	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I3S0F3V201TXPX10	バージョン
注文番号	2683290000	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、断路器、WM4C
GTIN (EAN)	4050118699982	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2683030000	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護 I / II, ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118699852	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2683070000	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700053	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I3SXF3V200TXPX10	バージョン
注文番号	2683230000	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118699975	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I3SXF3V201TXPX10	バージョン
注文番号	2683270000	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、WM4C
GTIN (EAN)	4050118700176	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I6S0F3V000TXPX10	バージョン
注文番号	2737550000	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入力/6出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、断路器、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118824858	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I6S0F3V001TXPX10	バージョン
注文番号	2737500000	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入力/6出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、断路器、WM4C
GTIN (EAN)	4050118824834	
数量	1 ST	

FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PVN DC 6IF 70 1MPP SW S...	バージョン
注文番号	2737530000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入
GTIN (EAN)	4032248395552	力/6出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護I / II, 断路器, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN DC 6IF 70 1MPP SW S...	バージョン
注文番号	2737480000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入
GTIN (EAN)	4032248395538	力/6出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護I / II, 断路器, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVN1M116SXF3V000TXPX10	バージョン
注文番号	2737540000	太陽光発電, 結合器ボックス, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入力/6出
GTIN (EAN)	4050118824841	力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN1M116SXF3V001TXPX10	バージョン
注文番号	2737490000	太陽光発電, 結合器ボックス, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入力/6出
GTIN (EAN)	4050118824827	力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVN DC 6IF 70 1MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2737520000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入
GTIN (EAN)	4050118004595	力/6出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護I / II, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN DC 6IF 70 1MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2737440000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり6入
GTIN (EAN)	4032248395545	力/6出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 30 2MPP SW S...	バージョン
注文番号	2683060000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699883	力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護I / II, 断路器, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 30 2MPP SW S...	バージョン
注文番号	2683100000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699951	力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護I / II, 断路器, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6S0F3V200TXPX10	バージョン
注文番号	2683260000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699968	力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護, 断路器, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6S0F3V201TXPX10	バージョン
注文番号	2683300000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699999	力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護, 断路器, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2683040000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699715	力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護I / II, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1...	バージョン
注文番号	2683080000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118699913	力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6SXF3V200TXPX10	バージョン
注文番号	2683240000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4050118700091	力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護, ケーブルグランド
数量	1 ST	

FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	PVN1M2I6SXF3V201TXPX10	バージョン
注文番号	2683280000	太陽光発電, 結合器ボックス, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入力/3出
GTIN (EAN)	4050118700169	力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護, WM4C
数量	1 ST	