

## HDC-C-HE-SM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, オス型, 導体断面、最大: 0.3, 回転, 銅合金
注文番号	<a href="#">2784140000</a>
種別	HDC-C-HE-SM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060888
数量	10 items

## HDC-C-HE-SM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

50 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 一般データ

接点直径、オス

2.48 mm

被覆剥き長さ、定格接続

7.5 mm

接続方式

クリンプ接続

バージョンインサート

HE

導体断面、最大

0.3 mm<sup>2</sup>

導体断面、最小

0.3 mm<sup>2</sup>

表面仕上

コンスタント

プラグング回数

≥ 500

種別

オス型

基本材質

銅合金

シリーズ

彼は

生産方法

回転

接続配線の断面

0.3 - 0.3 mm<sup>2</sup>

接点の材質

銅合金

## 分類

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04