

**HDC-C-HE-SM0.3KO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**一般注文データ**

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, オス型, 導体断面、最大: 0.3, 回転, 銅合金
注文番号	<a href="#">2784140000</a>
種別	HDC-C-HE-SM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060888
数量	10 items

**HDC-C-HE-SM0.3KO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

**寸法と重量**

正味重量

50 g

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**一般データ**

接点直径、オス	2.48 mm
接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	0.3 mm <sup>2</sup>
表面仕上	コンスタンタン
種別	オス型
シリーズ	彼は
接続配線の断面	0.3 - 0.3 mm <sup>2</sup>

被覆剥き長さ、定格接続	7.5 mm
バージョンインサート	HE
導体断面、最小	0.3 mm <sup>2</sup>
プラギング回数	≥ 500
基本材質	銅合金
生産方法	回転
接点の材質	銅合金

**分類**

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04