

HDC-C-HE-BM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, メス型, 導体断面、最大: 0.3, 回転, 鉄
注文番号	2784180000
種別	HDC-C-HE-BM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061113
数量	10 items

HDC-C-HE-BM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 50 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	2.48 mm	被覆剥き長さ、定格接続	7.5 mm
接続方式	クリンプ接続	バージョンインサート	HE
導体断面、最大	0.3 mm ²	導体断面、最小	0.3 mm ²
表面仕上	その他すべて	プラグング回数	≥ 500
種別	メス型	基本材質	鉄
シリーズ	彼は	生産方法	回転
接続配線の断面	0.3 - 0.3 mm ²	接点の材質	鉄

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		