# HDC-C-HE-SM0.3FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, オス型, 導体断面、最大: 0.3
	2784190000
種別	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

# HDC-C-HE-SM0.3FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

#### 承認

認可	CE
ROHS	適合

#### 寸法と重量

正味重量 50 g

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

#### 一般データ

被覆剝き長さ、定格接続	7.5 mm	接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	0.3 mm <sup>2</sup>	種別	オス型
シリーズ	彼は	接続配線の断面	0.3 mm <sup>2</sup>
接点の材質	鉄		

# 分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

カタログステータス / 図面 2