

## HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, オス型, 導体断面、最大: 0.3
注文番号	<a href="#">2784190000</a>
種別	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
数量	10 items

## HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 50 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 一般データ

被覆剥き長さ、定格接続	7.5 mm	接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	0.3 mm <sup>2</sup>	種別	オス型
シリーズ	彼は	接続配線の断面	0.3 mm <sup>2</sup>
接点の材質	鉄		

## 分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		