HDC-C-HE-BM0.5FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, メス型, 導
体断面、最大: 0.5, 回転
2784200000
HDC-C-HE-BM0.5FE
4064675061137
10 items

カタログステータス / 図面 1

HDC-C-HE-BM0.5FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

認可	CE
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量 1.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	2.48 mm	被覆剝き長さ、定格接続	7.5 mm	
接続方式	クリンプ接続	 バージョンインサート	HE	
導体断面、最大	0.5 mm ²	 種別	メス型	
シリーズ	彼は	生産方法	回転	
接続配線の断面	0.5 mm ²	 接点の材質	鉄	

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

カタログステータス / 図面 2