

HDC-C-HE-BM0.5FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, メス型, 導体断面、最大: 0.5, 回転, 鉄
注文番号	2784200000
種別	HDC-C-HE-BM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061137
数量	10 items

HDC-C-HE-BM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	2.48 mm	被覆剥き長さ、定格接続	7.5 mm
接続方式	クリンプ接続	バージョンインサート	HE
導体断面、最大	0.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
表面仕上	その他すべて	プラギング回数	≥ 500
種別	メス型	基本材質	鉄
シリーズ	彼は	生産方法	回転
接続配線の断面	0.5 - 0.5 mm ²	接点の材質	鉄

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		