

HDC-C-HE-SM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, オス型, 導体断面、最大: 0.5, 回転, 鉄
注文番号	2784210000
種別	HDC-C-HE-SM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061144
数量	10 items

HDC-C-HE-SM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

1.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス

2.48 mm

被覆剥き長さ、定格接続

7.5 mm

接続方式

クリンプ接続

バージョンインサート

HE

導体断面、最大

0.5 mm²

導体断面、最小

0.5 mm²

表面仕上

その他すべて

プラグング回数

≥ 500

種別

オス型

基本材質

鉄

シリーズ

彼は

生産方法

回転

接続配線の断面

0.5 - 0.5 mm²

接点の材質

鉄

分類

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04