

## HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

バージョン	HDC挿入, メス型, オス型, 設置サイズ: 250
注文番号	<a href="#">2786460000</a>
種別	HDC HP 250 R KIT
GTIN (EAN)	4064675064008
数量	1 items

## HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	62.5 mm	長さ (インチ)	2.4606 inch
正味重量	218.11 g		

## 温度

制限温度	-50 °C ... 120 °C
------	-------------------

## 一般データ

設置サイズ	250	UL 94 可燃性等級	V-0
色	黒色	種別	メス型, オス型
基本材質	銅合金	シリーズ	HighPower
ハロゲン不使用	false	BG	250

## バージョン

設置サイズ	250	基本材質	銅合金
BG	250		

## 重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。3.0 kVの公称電圧は、110 °C以上の動作温度で20%減少する必要があります。

## 分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

