

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

バージョン	全指向性アンテナ, Wi-Fiアンテナ, 最大Wi-Fi 6および6E (IEEE802.11ax), 垂直, Nメス型, IP67, インピーダンス: 50 Ω
注文番号	2788110000
種別	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066378
数量	1 items

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	45.7 mm	高さ (インチ)	1.7992 inch
直径	36.2 mm	正味重量	138.29 g

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

エンクロージャ材料

色 黒色

同梱

同梱 アンテナ×1

技術データ

接続方式	Nメス型	インピーダンス	50 Ω
定在波比	<2.0 標準、最大 3.5	最大複合電力	100 W
周波数範囲	2.4-2.5 GHz, 4.9-6.425 GHz	アンテナ取得	3 dBi, 4 dBi
分極	垂直		

環境条件

動作温度、最大	85 °C	動作温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	85 °C	保管温度、最小	-40 °C

分類

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルとアンテナ固定具)



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

種別	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	バージョン
注文番号	2788470000	「IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF」、 「IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF」用アン
GTIN (EAN)	4064675066477	テナマウント
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	バージョン
注文番号	2788040000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 1
GTIN (EAN)	4064675066309	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	バージョン
注文番号	1367110000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 2
GTIN (EAN)	4050118186376	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	バージョン
注文番号	2788050000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 3
GTIN (EAN)	4064675066316	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	バージョン
注文番号	1367100000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 4
GTIN (EAN)	4050118186369	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	バージョン
注文番号	2788060000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 5
GTIN (EAN)	4064675066323	m
数量	1 ST	