

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 全指向性アンテナ, セルラーアンテナ, 最大5G (NR), 直線, 垂直, 2x SMAオス型, IP67, インピーダンス: 50 Ω |
| 注文番号 | 2788120000 |
| 種別 | IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM |
| GTIN (EAN) | 4064675066385 |
| 数量 | 1 items |

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ 100 mm 高さ (インチ) 3.937 inch
正味重量 463 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

エンクロージャ材料

色 黒色

ケーブルの機械的特性と材料特性

ケーブル長 1 m 最小曲げ半径、繰返し 25 mm

同梱

同梱 アンテナ×1

技術データ

接続方式 2x SMAオス型 アンテナのエLEMENT数 (MIMO) 2
インピーダンス 50 Ω 定在波比 <2.0 標準、最大 3.0
最大複合電力 50 W 周波数範囲 690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz
アンテナ取得 2.5 dBi 分極 直線, 垂直

環境条件

動作温度、最大 85 °C 動作温度、最小 -40 °C

分類

ETIM 8.0 EC001698 ETIM 9.0 EC001698
ETIM 10.0 EC001698 ECLASS 14.0 19-07-01-07
ECLASS 15.0 19-07-01-07

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルとアンテナ固定具)



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | IE-CC-SMAM-SMAF-1M | バージョン |
| 注文番号 | 2787920000 | アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ: |
| GTIN (EAN) | 4064675066088 | 1 m |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-CC-SMAM-SMAF-3M | バージョン |
| 注文番号 | 2787930000 | アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ: |
| GTIN (EAN) | 4064675066095 | 3 m |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-CC-SMAM-SMAF-5M | バージョン |
| 注文番号 | 2787940000 | アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ: |
| GTIN (EAN) | 4064675066200 | 5 m |
| 数量 | 1 ST | |