

## CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 個別導体を指定長に自動切断対応
- 精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- IBM 互換 PC 経由の自動カッター制御対応インターフェース

## 一般注文データ

バージョン	自動機器, 自動切断装置 切断機
注文番号	<a href="#">2797190000</a>
種別	CUTFIX PRO
GTIN (EAN)	4064675213192
数量	1 items

## CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

## 寸法と重量

深さ	250 mm	奥行き (インチ)	9.8425 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.8425 inch
幅	300 mm	幅 (インチ)	11.811 inch
正味重量	11000 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 自動カット

接続負荷	0.1 kW	事前選択量、最大.	調整可能部品数量コード
ドライブ	電気	キーボード	タッチ表示
インジケーター表示	LCDディスプレイ	長さ初期選択、最大	999999 mm
長さ初期選択、最小	10 mm	ソフトウェア	IBM互換PCとのデータ交換用
開口部 (最大直径)	外径8 mm	電気的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
細線仕様 / 固定の個別の導体	最大10 mm <sup>2</sup> / 最大2.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ / 交換部品



- ・個別導体を指定長に自動切断対応
- ・精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- ・IBM 互換 PC 経由の自動カッターコントロール対応インターフェース

## 一般注文データ

種別	AIMESA V CUTFIX	バージョン
注文番号	<a href="#">9054740000</a>	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248104512	
数量	1 ST	