

THM MT30X 15/4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------|
| バージョン | THM, デバイスマーカー, 4 x 15 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2799200000 |
| 種別 | THM MT30X 15/4 WS |
| GTIN (EAN) | 4064675260936 |
| 数量 | 10000 items |

THM MT30X 15/4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.0031 inch |
| 高さ | 4 mm | 高さ (インチ) | 0.1575 inch |
| 幅 | 15 mm | 幅 (インチ) | 0.5906 inch |
| 正味重量 | 0.01 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|--|
| 接着剤 | アクリル酸系 | | |
| バージョン | 自己接着型 | | |
| 幅 | 15 mm | | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | | |
| 色 | 白色 | | |
| ハロゲン | いいえ | | |
| 基本材質 | ポリエステル | | |
| 印刷文字 | 非搭載 | | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | ラベルリール | |
| 互換性を有するプリンター | | | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 Label reel = Device markers | | |
| 動作温度範囲 | -40...150 °C | | |

装置マーカー

ハロゲン いいえ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM MT30X 15/4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

