

THM WO VIN 34/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な接着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | THM, 導体およびケーブルマーカー, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2799250000 |
| 種別 | THM WO VIN 34/70 WS |
| GTIN (EAN) | 4064675261018 |
| 数量 | 500 items |

THM WO VIN 34/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.0031 inch |
| 高さ | 34 mm | 高さ (インチ) | 1.3386 inch |
| 幅 | 70 mm | 幅 (インチ) | 2.7559 inch |
| 正味重量 | 0.54 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...80 °C |
|--------|-------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 印刷種別 | ニュートラル | |
| 幅 | 70 mm | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 色 | 白色 | |
| ハロゲン | はい | |
| 基本材質 | ビニールフィルム | |
| 印刷文字 | 非搭載 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | ラベルリール |
| 互換性を有するプリンター | | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 Label reel = Conductor and cable markers | |
| 動作温度範囲 | -40...80 °C | |
| ロールあたりの数 | 500 | |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|-----------|---------|---------------------|
| ハロゲン | はい | 導体断面、最大 | 200 mm ² |
| 導体外径、最大 | 16 mm | 導体外径、最小 | 8 mm |
| 導体外径 | 8 - 16 mm | 接続配線の断面 | 200 mm ² |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

THM WO VIN 34/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

