


THM WO VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカ, 14 - 7 mm, 25.4 x 38.1 mm, 白色
注文番号	2799260000
種別	THM WO VIN 25.4/95.2 WS
GTIN (EAN)	4064675261025
数量	1000 items

THM WO VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.07 mm	奥行き (インチ)	0.0028 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	38.1 mm	幅 (インチ)	1.5 inch
正味重量	0.54 g		

温度

動作温度範囲 -40...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル
幅	38.1 mm
UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色
ハロゲン	はい
基本材質	ビニールフィルム
印刷文字	非搭載
パッケージ単位あたりマーカー数	供給フォーム ラベルリール
互換性を有するプリンター	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Conductor and cable markers
動作温度範囲	-40...80 °C
ロールあたりの数	1000

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	38 mm ²
導体外径、最大	7 mm	導体外径、最小	14 mm
導体外径	14 - 7 mm	接続配線の断面	38 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

