

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、振動モニターの専門的および産業的設置用に高品質のケーブル、プラグ、取り付け用アダプタおよびマグネットを提供しています。

一般注文データ

バージョン	Adapter plate
注文番号	2811910000
種別	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	64 mm	奥行き (インチ)	2.5197 inch
高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.4528 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.5197 inch
直径	64 mm	正味重量	132 g

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-20 °C...85 °C
動作温度時の湿度	5 ~ 95%湿度、結露無き事		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

アクセサリ種別	取付けアクセサリ	アクセサリ	はい
---------	----------	-------	----

設置

ねじ山の種類	測定基準
--------	------

分類

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

