

## PVHYW-XXPXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Yケーブルは、PVシステム内の複数のストリングを並列接続するために使用されます。たとえば、インバーターの表側でラインを分割するために使用されます。ケーブルは、さまざまな接続バリエーションで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, Yコネクタケーブル, 1x WM4 C Male, 1x 部分的に剥離したケーブル端, 1x WM4 C Female, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V
注文番号	<a href="#">2814220000</a>
種別	PVHYW-XXPXXX06W+15
GTIN (EAN)	4064675298908
数量	1 items

## PVHYW-XXPXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

75.6 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## PVケーブルハーネス

PV ケーブルのバージョン

ケーブル側	左
個数	1
ケーブル長	160 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm <sup>2</sup>
定格電流	35 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	コネクタ
コネクタバージョン	WM4 C
プラグイン接点の種別	オス型
ケーブル側	右 1
個数	1
ケーブル長	200 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm <sup>2</sup>
定格電流	70 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	部分的に剥離
ケーブル側	右 2
個数	2
ケーブル長	200 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm <sup>2</sup>
定格電流	35 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	コネクタ
コネクタバージョン	WM4 C
プラグイン接点の種別	メス型

定格 DC 電圧

1500 V

導体断面積

6.00 mm<sup>2</sup>

## 電気特性

定格 DC 電圧

1500 V

**PVHYW-XXPXXX06W+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

図面



PVHYW-XXPXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klängenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面



## PVHYW-XXPXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 対応

www.weidmueller.com

## PV PROTECT



PV Protectは、インバータの過電圧に最適な保護を提供するソリューションです。これは非常にコンパクトで、PVストリングへの接続に使用するのにはYケーブルのみです。そのため、既存の住宅用PVシステムへの過電圧保護対策に最適な製品です。

## 一般注文データ

種別	VPUM111SXFV101TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2764140000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016113	
数量	1 ST	
種別	VPUM111SXFV201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2764110000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675014195	
数量	1 ST	
種別	VPUM111SXFV201TXPX15	バージョン
注文番号	<a href="#">2764160000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016137	
数量	1 ST	
種別	VPUM212SXFV101TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2764150000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016120	
数量	1 ST	
種別	VPUM212SXFV201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2764130000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016106	
数量	1 ST	
種別	VPUM212SXFV201TXPX15	バージョン
注文番号	<a href="#">2764180000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016144	
数量	1 ST	