

VG 21 HQ MS68 17-20.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮, ニッケルメッキ
注文番号	2814780000
種別	VG 21 HQ MS68 17-20.5
GTIN (EAN)	4064675301561
数量	1 items

VG 21 HQ MS68 17-20.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 25 g

温度

制限温度 -40 °C ... 130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	23 mm	外側ケーブル直径、最小.	17 mm
GWDR の保護度合い	IP68	ハロゲン	ハロゲンフリー
AF サイズ 1	30 mm	AF サイズ	30 mm
保護度合い	IP68	ケーブルグランド	PG 21
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	外付スレッド	PG 21

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		