

VG 21 HQ MS68 17-20.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ、アクセサリ、ケーブルグランド、真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	2814780000
種別	VG 21 HQ MS68 17-20.5
GTIN (EAN)	4064675301561
数量	1 items

VG 21 HQ MS68 17-20.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	25 g
------	------

温度

制限温度	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------	--------------------------------------

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	23 mm
--------------	-------

GWDR の保護度合い	IP68
-------------	------

AF サイズ 1	30 mm
----------	-------

保護度合い	IP68
-------	------

基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
------	------------

外側ケーブル直径、最小.	17 mm
--------------	-------

ハロゲン	ハロゲンフリー
------	---------

AF サイズ	30 mm
--------	-------

ケーブルグランド	PG 21
----------	-------

外付スレッド	PG 21
--------	-------

分類

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-14-08-01
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

ECLASS 14.0	27-14-08-01
-------------	-------------