CH-SMC-00.95-ECB90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

バージョン	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
注文番号	<u>2817650095</u>
種別	CH-SMC-00.95-ECB90
GTIN (EAN)	4064675323075
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

CH-SMC-00.95-ECB90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承	認

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量 9.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	0.95 m	配線種別	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
シースカラー	グレー	 コア断面積	1.5 mm ²
配線数	2	シールド仕様	いいえ
ハロゲン	いいえ	絶縁	PP
温度範囲、転移、最大	90 °C	温度範囲、転移、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	90 °C	温度範囲、定置、最小	-40 °C
ケーブル素材	PUR/TPE	曲げ半径、最小、移動	15 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	10 x ケーブル直径	外径	6.4 mm ± 0.25 mm

-般的な技術データ

極数	2	定格インパルス耐電圧	6 kV	
公称電圧	600 V	 公称電流	18.5 A	
保護度合い	IP20			

技術仕様コネクタ

コネクタ	コネクタの説明	コネクタ1
	ケーブル導入口	アングル
	ハウジング主要材質	プラスチック
	極数	3
	種別	メス型
	個別コンポーネントコネクタ	BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO
	コネクタの説明	コネクタ2
	ケーブル導入口	straight
	ハウジング主要材質	プラスチック
	極数	1
	個別コンポーネントコネクタ	H1,5/16S R BD GSP

分類

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

カタログステータス / 図面 2



CH-SMC-00.95-ECB90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



