

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



取り付けレールアウトレット、IEC 60603-7-51 準拠の
RJ45 接合

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、RJ45, IP20, Cat. 5
注文番号	2819260000
種別	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
数量	10 items

IE-T0-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	15 g
------	------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...80 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
配線	カップリング	色	ベージュ, 黒色
ハウジング主要材質	プラスチック, PA 66 UL VO E63957	カテゴリー	Cat. 5
接触表面	ニッケル下地金メッキ	取り付け方式	TS 35
シールド	シールドなし	保護度合い	IP20
プラギング回数	750 (RJ45)		

一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51
--------	----------------

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
公称電圧	50 V	50 °Cの通電容量	1 A

分類

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-T0-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

