

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに  
適した保護キャップ

一般注文データ

注文番号	2820090000
種別	<a href="#">PC RC M</a>
GTIN (EAN)	4064675591405

## PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

## 寸法と重量

正味重量

3 g

## 温度

保管温度

周囲温度

-25 °C...125 °C

動作温度

-40 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルの技術仕様

絶縁電圧

< 500 V (ハウジング/  
PE)

## 一般的な技術データ

ハウジング主要材質

PA 66

保護度合い

IP67

## 一般基準

証明書番号 (cULus)

E307231

## 一般データ

UL 94 可燃性等級

V-2

保護度合い

IP67

## 分類

ETIM 8.0

EC002314

ETIM 9.0

EC002314

ETIM 10.0

EC002314

ECLASS 14.0

27-44-02-08

ECLASS 15.0

27-44-02-08

## ねじシステム



ねじ式：  
ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

## 一般注文データ

種別	RC F P2 SP	バージョン
注文番号	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986 122376	
数量		
種別	RC F P2 M20 SP	バージョン
注文番号	<a href="#">2860640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675576655	
数量		