

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに
適した保護キャップ

一般注文データ

注文番号	2833850000
種別	PC RC F
GTIN (EAN)	4064675591412

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E307231

寸法と重量

正味重量 3 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

絶縁電圧 < 500 V (ハウジング/
PE)

一般的な技術データ

ハウジング主要材質 PA 66 保護度合い IP67

一般基準

証明書番号 (cULus) E307231

一般データ

UL 94 可燃性等級 V-2 保護度合い IP67

分類

ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314

ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 14.0 27-44-02-08

ECLASS 15.0 27-44-02-08

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

プラグコネクタ - スクリューシステム



ねじ式 :

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

種別	RC M P2 SP	バージョン
注文番号	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986122369	
数量		

DCコネクタ



ねじ式 :

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

種別	RC M P2 M20 SP	バージョン
注文番号	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
数量		