

CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー
注文番号	2833890000
種別	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
数量	1 items

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	323 mm	奥行き (インチ)	12.7165 inch
高さ	188 mm	高さ (インチ)	7.4016 inch
幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	12496 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)
6c, 7a, 7cl

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae
------	--------------------------------------

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	0.5 ~ 2.5 mm (~ AWG 20-14)	ドライブ	電気機械
パルス時間	約1.5 s	クリンプ	台形
フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²	フェルール断面積、最小.	0.5 mm ²
クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²
クリンプ長さ	8 mm	消耗品	リンクフェルール端子
ワイヤエンドフェルールの長さ	14 mm	電気的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**アクセサリ / 交換部品**

- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリープや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	AIMESA CF ECO	バージョン
注文番号	2875560000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4064675654674	
数量	1 ST	
種別	HUELSENTRENNMESSER	バージョン
	CRIM...	
注文番号	2875570000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4064675654681	
数量	1 ST	