

## CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー       |
| 注文番号       | <a href="#">2833890000</a> |
| 種別         | CRIMPFIX ECO               |
| GTIN (EAN) | 4064675422570              |
| 数量         | 1 items                    |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |              |
|------|---------|-----------|--------------|
| 深さ   | 323 mm  | 奥行き (インチ) | 12.7165 inch |
| 高さ   | 188 mm  | 高さ (インチ)  | 7.4016 inch  |
| 幅    | 230 mm  | 幅 (インチ)   | 9.0551 inch  |
| 正味重量 | 12496 g |           |              |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c, 7a, 7cl                          |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

|                |                            |             |                               |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| 被覆剥き範囲         | 0.5 ~ 2.5 mm (~ AWG 20-14) | ドライブ        | 電気機械                          |
| パルス時間          | 約1.5 s                     | クリンプ        | 台形                            |
| フェルール断面積、最大    | 2.5 mm <sup>2</sup>        | フェルール断面積、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
| クリンプ範囲、最大      | 2.5 mm <sup>2</sup>        | クリンプ範囲、最小   | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
| クリンプ長さ         | 8 mm                       | 消耗品         | リンクフェルール端子                    |
| ワイヤエンドフェルールの長さ | 14 mm                      | 電氣的接続       | 100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | AIMESA CF ECO              | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2875560000</a> | 自動機器, 交換部品 |
| GTIN (EAN) | 4064675654674              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |
| 種別         | HUELSENTRENNMESSER         | バージョン      |
|            | CRIM...                    |            |
| 注文番号       | <a href="#">2875570000</a> | 自動機器, 交換部品 |
| GTIN (EAN) | 4064675654681              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |