

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">2853270000</a>
種別	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
数量	1 items

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	75 mm	奥行き (インチ)	2.9527 inch
高さ	330 mm	高さ (インチ)	12.9921 inch
幅	390 mm	幅 (インチ)	15.3543 inch
正味重量	8360 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

動作電圧 18 V  
押圧力 公称 80 kN

## ツールデータクリンピング

ドライブ バッテリ駆動式油圧システム 偏差 37 mm

## 接点の説明

クリンピング範囲、最大 400 mm<sup>2</sup> クリンピング範囲、最小 6 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...フェルール端子対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	ES APG 80 AEH 50	バージョン
注文番号	<a href="#">1502050000</a>	50mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310252	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 AEH 70	バージョン
注文番号	<a href="#">1502070000</a>	70mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310306	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 AEH 95	バージョン
注文番号	<a href="#">1502080000</a>	95mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310214	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 AEH 120	バージョン
注文番号	<a href="#">1502090000</a>	120mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310146	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 AEH 150	バージョン
注文番号	<a href="#">1502100000</a>	150mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310085	
数量	1 ST	

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	ES APG 80 WM 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1502430000</a>	6mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310801	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM10	バージョン
注文番号	<a href="#">1502440000</a>	10mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310542	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 16	バージョン
注文番号	<a href="#">1502470000</a>	16mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310498	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 25	バージョン
注文番号	<a href="#">1502480000</a>	25mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310634	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 35	バージョン
注文番号	<a href="#">1502490000</a>	35mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310597	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 50	バージョン
注文番号	<a href="#">1502500000</a>	50mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310658	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 70	バージョン
注文番号	<a href="#">1502520000</a>	70mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310580	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 95	バージョン
注文番号	<a href="#">1502530000</a>	95mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310566	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 120	バージョン
注文番号	<a href="#">1502540000</a>	120mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310429	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 150	バージョン
注文番号	<a href="#">1502550000</a>	150mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310825	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 185	バージョン
注文番号	<a href="#">1502570000</a>	185mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310528	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 240	バージョン
注文番号	<a href="#">1502580000</a>	240mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310689	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 300	バージョン
注文番号	<a href="#">1502590000</a>	300mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310511	
数量	1 ST	

## APG 80


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES APG80 WM 400	バージョン
注文番号	<a href="#">2578060000</a>	400mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4064675018124	
数量	1 ST	

## プレスケーブルプラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルプラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	ES APG 80 HEX 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1502600000</a>	6mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310672	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 10	バージョン
注文番号	<a href="#">1502620000</a>	10mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310818	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 16	バージョン
注文番号	<a href="#">1502630000</a>	16mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310436	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 25	バージョン
注文番号	<a href="#">1502640000</a>	25mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310573	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 35	バージョン
注文番号	<a href="#">1502650000</a>	35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310696	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 50	バージョン
注文番号	<a href="#">1502670000</a>	50mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310559	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 70	バージョン
注文番号	<a href="#">1502680000</a>	70mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310641	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 95	バージョン
注文番号	<a href="#">1502690000</a>	95mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310610	
数量	1 ST	

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES APG 80 HEX 120	バージョン
注文番号	<a href="#">1502700000</a>	120mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310931	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 150	バージョン
注文番号	<a href="#">1502720000</a>	150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310900	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 185	バージョン
注文番号	<a href="#">1502730000</a>	185mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310726	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 240	バージョン
注文番号	<a href="#">1502740000</a>	240mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310481	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 300	バージョン
注文番号	<a href="#">1502750000</a>	300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310962	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 300AL	バージョン
注文番号	<a href="#">1502780000</a>	300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310955	
数量	1 ST	

## ケーブルクランプラグ対応 (DIN 46234 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	ES APG 80 DIN 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1502820000</a>	6mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310665	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 10	バージョン
注文番号	<a href="#">1502830000</a>	10mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310948	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 16	バージョン
注文番号	<a href="#">1502840000</a>	16mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310979	
数量	1 ST	

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES APG 80 DIN 25	バージョン
注文番号	<a href="#">1502850000</a>	25mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310849	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 35	バージョン
注文番号	<a href="#">1502870000</a>	35mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310474	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 50	バージョン
注文番号	<a href="#">1502880000</a>	50mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310450	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 70	バージョン
注文番号	<a href="#">1502890000</a>	70mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310719	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 95	バージョン
注文番号	<a href="#">1502900000</a>	95mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310917	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 120	バージョン
注文番号	<a href="#">1502790000</a>	120mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310832	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 150	バージョン
注文番号	<a href="#">1502800000</a>	150mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310924	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 185	バージョン
注文番号	<a href="#">1501800000</a>	185mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310061	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 240	バージョン
注文番号	<a href="#">1501820000</a>	240mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309874	
数量	1 ST	

## アクセサリ



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	AKKU LI 18B2	バージョン
注文番号	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
種別	AKKU LI 18B5	バージョン
注文番号	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
種別	LADEGERAET EPG	バージョン
注文番号	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	