

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	6mm ² , 400mm ²
注文番号	2853270000
種別	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
数量	1 items

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	75 mm	奥行き (インチ)	2.9527 inch
高さ	330 mm	高さ (インチ)	12.9921 inch
幅	390 mm	幅 (インチ)	15.3543 inch
正味重量	8360 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

動作電圧 18 V
押圧力 公称 80 kN

ツールデータクリンピング

ドライブ バッテリ駆動式油圧システム 偏差 37 mm

接点の説明

クリンピング範囲、最大 400 mm² クリンピング範囲、最小 6 mm²

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...フェルール端子対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	ES APG 80 AEH 50	バージョン
注文番号	1502050000	50mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310252	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 AEH 70	バージョン
注文番号	1502070000	70mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310306	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 AEH 95	バージョン
注文番号	1502080000	95mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310214	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 AEH 120	バージョン
注文番号	1502090000	120mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310146	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 AEH 150	バージョン
注文番号	1502100000	150mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310085	
数量	1 ST	

...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	ES APG 80 WM 6	バージョン
注文番号	1502430000	6mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310801	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM10	バージョン
注文番号	1502440000	10mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310542	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 16	バージョン
注文番号	1502470000	16mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310498	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 25	バージョン
注文番号	1502480000	25mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310634	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 35	バージョン
注文番号	1502490000	35mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310597	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 50	バージョン
注文番号	1502500000	50mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310658	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 70	バージョン
注文番号	1502520000	70mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310580	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 95	バージョン
注文番号	1502530000	95mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310566	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 120	バージョン
注文番号	1502540000	120mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310429	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 150	バージョン
注文番号	1502550000	150mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310825	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 185	バージョン
注文番号	1502570000	185mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310528	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 240	バージョン
注文番号	1502580000	240mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310689	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 WM 300	バージョン
注文番号	1502590000	300mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310511	
数量	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES APG80 WM 400	バージョン
注文番号	2578060000	400mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4064675018124	
数量	1 ST	

プレスケーブルプラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルプラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	ES APG 80 HEX 6	バージョン
注文番号	1502600000	6mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310672	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 10	バージョン
注文番号	1502620000	10mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310818	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 16	バージョン
注文番号	1502630000	16mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310436	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 25	バージョン
注文番号	1502640000	25mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310573	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 35	バージョン
注文番号	1502650000	35mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310696	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 50	バージョン
注文番号	1502670000	50mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310559	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 70	バージョン
注文番号	1502680000	70mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310641	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 95	バージョン
注文番号	1502690000	95mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310610	
数量	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES APG 80 HEX 120	バージョン
注文番号	1502700000	120mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310931	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 150	バージョン
注文番号	1502720000	150mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310900	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 185	バージョン
注文番号	1502730000	185mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310726	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 240	バージョン
注文番号	1502740000	240mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310481	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 300	バージョン
注文番号	1502750000	300mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310962	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 HEX 300AL	バージョン
注文番号	1502780000	300mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310955	
数量	1 ST	

ケーブルクランプラグ対応 (DIN 46234 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	ES APG 80 DIN 6	バージョン
注文番号	1502820000	6mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310665	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 10	バージョン
注文番号	1502830000	10mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310948	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 16	バージョン
注文番号	1502840000	16mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310979	
数量	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES APG 80 DIN 25	バージョン
注文番号	1502850000	25mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310849	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 35	バージョン
注文番号	1502870000	35mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310474	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 50	バージョン
注文番号	1502880000	50mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310450	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 70	バージョン
注文番号	1502890000	70mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310719	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 95	バージョン
注文番号	1502900000	95mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310917	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 120	バージョン
注文番号	1502790000	120mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310832	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 150	バージョン
注文番号	1502800000	150mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310924	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 185	バージョン
注文番号	1501800000	185mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310061	
数量	1 ST	
種別	ES APG 80 DIN 240	バージョン
注文番号	1501820000	240mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309874	
数量	1 ST	

アクセサリ



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	AKKU LI 18B2	バージョン
注文番号	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
種別	AKKU LI 18B5	バージョン
注文番号	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
種別	LADEGERAET EPG	バージョン
注文番号	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	