SD ELEC PRO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





電気システムや機器の設置、修理、修理には、検査機器 が不可欠です。

ワイドミュラーは、

電圧テスター、クランプオンメータ、電源ソケット / 遮断器テスタなど、幅広い検査機器を用意しています。ワイドミュラーは、開発・設計作業におけるユーザーの要望や経験を常に考慮しているので、ワイドミュラー製装置は実用的なアプリケーションのニーズに合わせて設計され、信頼性が非常に高いです。

一般注文データ

バージョン	電圧テスタ,該当なし
注文番号	<u>2855000000</u>
種別	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

SD ELEC PRO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

いいえ

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ 幅 長さ	22.2 mm	奥行き (インチ)	0.874 inch	
·····································	154.1 mm	 幅(インチ)	6.0669 inch	
長さ	154 mm	 長さ(インチ)	6.063 inch	
直径	22.2 mm	正味重量	29.92 g	
環境製品コンプライアン	′ ス			
RoHS 対応状況	影響なし			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVF	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
技術データ				
項目説明	スクリュードライバ	東 エテ		
2只口 则 -77	スター	も仕り		
ーーーー 装置の測定および試験				
刃幅 (B)	3 mm	切り替え負荷	いいえ	
AC 電圧測定範囲	100-250 V	作動温度、最大	50 °C	
作動温度、最小	-10 °C	周波数範囲、最大	500 Hz	
周波数範囲、最小	50 Hz	 ディスプレイ	視覚	
ブレード長	63 mm	相順表示	いいえ	
連続性試験	該当なし	プローブ保護 GS 38のテスト	いいえ	
+△★ 12 \ .07.00	1.1.5	1101 5 4848	1.1. 7	

	\ # =
~	ræe
	一大只

検査ピン照明

	<u> </u>		
ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

HOLD 機能

いいえ

2 カタログステータス / 図面