

## SD ELEC PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



電気システムや機器の設置、修理、修理には、検査機器が不可欠です。

ワイドミュラーは、

電圧テスター、クランプオンメータ、電源ソケット / 遮断器テスタなど、幅広い検査機器を用意しています。ワイドミュラーは、開発・設計作業におけるユーザーの要望や経験を常に考慮しているため、ワイドミュラー製装置は実用的なアプリケーションのニーズに合わせて設計され、信頼性が非常に高いです。

## 一般注文データ

バージョン	電圧テスタ, 該当なし
注文番号	<a href="#">2855000000</a>
種別	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
数量	1 items

## SD ELEC PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	22.2 mm	奥行き (インチ)	0.874 inch
幅	154.1 mm	幅 (インチ)	6.0669 inch
長さ	154 mm	長さ (インチ)	6.063 inch
直径	22.2 mm	正味重量	29.92 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 スクリュードライバ電圧テスター

## 装置の測定および試験

刃幅 (B)	3 mm	切り替え負荷	いいえ
AC 電圧測定範囲	100-250 V	作動温度、最大	50 °C
作動温度、最小	-10 °C	周波数範囲、最大	500 Hz
周波数範囲、最小	50 Hz	ディスプレイ	視覚
ブレード長	63 mm	相順表示	いいえ
連続性試験	該当なし	プローブ保護 GS 38のテスト	いいえ
検査ピン照明	いいえ	HOLD 機能	いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		